

Garant**DNMG 150612, Rūšis: HB7140-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250864 HB7140-2
GTIN	4067263315124
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 150612 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2
Drožlialaužis: VG
Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 6 mm
Pastūma f : 0,25 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 170 m/min

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150612
Drožlialaužis	VG
Danga	padengtas
Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Kietlydinys	HB7140-2
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjūvio gylis a_p	1,5 - 6 mm
Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Kampo spindulys	1,2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 170 m/min
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui