


**Garant****SNMG 120408, Rūšis: HB7140-2**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	251144 HB7140-2
GTIN	4067263315148
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

SNMG 120408 HB7140-2 Kampo spindulys: 0,8 mm  
Kietlydinys: HB7140-2  
Drožlialaužis: VS  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 230 m/min

## Techninis aprašymas

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 230 m/min
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma $f$	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	HB7140-2
Drožlialaužis	VS

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Pjūvio gylis $a_p$	0,3 - 2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Danga	padengtas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120408
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui