

Garant
SNMG 120408, Rūšis: HB7140-2

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251224 HB7140-2
GTIN	4067263315162
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SNMG 120408 HB7140-2 Kampe spindulys: 0,8 mm
 Kietlydinys: HB7140-2
 Drožlialaužis: VM
 Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mm
 Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Danga	padengtas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7140-2
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Kampo spindulys	0,8 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	VM
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui