


**Garant****SNMG 120404, Rūšis: HB7140-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251142 HB7140-2
GTIN	4067263315131
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

SNMG 120404 HB7140-2 Kampe spindulys: 0,4 mm  
Kietlydinys: HB7140-2  
Drožlialaužis: VS  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 230 m/min

**Techninis aprašymas**

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120404
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 230 m/min
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7140-2
Drožlialaužis	VS

Ašmenys	HM
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjūvio gylis a <sub>p</sub>	0,3 - 2 mm
Danga	padengtas
Kampo spindulys	0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui