

Garant**TNMG 160408, Rūšis: HB7140-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251434 HB7140-2
GTIN	4067263315193
Produktų klasė	21G

Aprašymas

TNMG 160408 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mmPastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 230 m/min**Techninis aprašymas**

Kietlydinys	HB7140-2
Ašmenys	HM
Danga	padengtas
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Drožlialaužis	VS
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 230 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,8 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui