

Garant**VNMG 160408, Rūšis: HB7140-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251734 HB7140-2
GTIN	4067263315339
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VNMG 160408 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mmPastūma f : 0,05 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 230 m/min

Techninis aprašymas

Danga	padengtas
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Drožlialaužis	VS
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160408

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 230 m/min
Pastūma f	0,05 - 0,4 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	HB7140-2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui