

Garant**TNMG 160408, Rūšis: HB7140-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251544 HB7140-2
GTIN	4067263315315
Produktų klasė	21G

Aprašymas

TNMG 160408 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mmPastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min**Techninis aprašymas**

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Kietlydinys	HB7140-2
Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	VM
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160408
Danga	padengtas
Pagrindinis naudojimas	M
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui