

Garant**TNMG 160404, Rūšis: HB7140-2****Užsakymo data**

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 251542 HB7140-2 |
| GTIN | 4067263315308 |
| Produktų klasė | 21G |

Techninis aprašymas

| | |
|---|-----------------------------|
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 60 - 200 m/min |
| Danga | padengtas |
| Tolerancija | M |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnasis apdirbimas |
| Kietlydinys | HB7140-2 |
| Drožlialaužis | VM |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | TNMG 160408 |
| Pastūma f | 0,2 - 0,5 mm/aps, |
| Kampo spindulys | 0,8 mm |
| Pagrindinis naudojimas | M |
| Ašmenys | HM |
| Pjovimo sąlygos | dažnai pertraukiamas |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 |
| Pjūvio gylis a_p | 0,5 - 5 mm |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |