

Garant**VNMG 160404, Rūšis: HB7140-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251732 HB7140-2
GTIN	4067263315322
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Danga	padengtas
Pastūma f	0,05 - 0,4 mm/aps,
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160404
Kampo spindulys	0,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	VS
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 230 m/min
Kietlydinys	HB7140-2
Ašmenys	HM

Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui