

Garant**WNMG 060404, Rūšis: HB7140-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252062 HB7140-2
GTIN	4067263315407
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Danga	padengtas
Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	VM
Pastūma f	0,1 - 0,5 mm/aps,
Kietlydinys	HB7140-2
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 060404
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Tolerancija	M

Pagrindinis naudojimas	M
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui