

**Garant****VNMG 160408, Rūšis: HB7140-2**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	251804 HB7140-2
GTIN	4067263315353
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

VNMG 160408 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2  
Drožlialaužis: VM  
Tolerancija: M  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

## Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160408
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Kietlydinys	HB7140-2
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	VM
Pagrindinis naudojimas	M

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Tolerancija	M
Danga	padengtas
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 4 mm
Pastūma f	0,1 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui