

Garant**WNMG 060408, Rūšis: HB7140-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251954 HB7140-2
GTIN	4067263315377
Produktų klasė	21G

Aprašymas

WNMG 060408 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mm

Pastūma f: 0,1 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 230 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Danga	padengtas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB7140-2
Drožlialaužis	VS
Ašmenys	HM

Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 230 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 060408
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui