

Garant**WNMG 060404, Rūšis: HB7140-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251952 HB7140-2
GTIN	4067263315360
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 060404
Drožlialaužis	VS
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 230 m/min
Danga	padengtas
Kietlydinys	HB7140-2
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo sąlygos

dažnai pertraukiamas

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui