

Garant**WNMG 080408, Rūšis: HB7140-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251964 HB7140-2
GTIN	4067263315391
Produktų klasė	21G

Aprašymas

WNMG 080408 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2
Drožlialaužis: VS
Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mm
Pastūma f: 0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 230 m/min

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	VS
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 230 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kietlydinys	HB7140-2
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Danga	padengtas
Kampo spindulys	0,8 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui