

Garant**WNMG 080404, Rūšis: HB7140-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251962 HB7140-2
GTIN	4067263315384
Produktų klasė	21G

Aprašymas

WNMG 080404 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2
Drožlialaužis: VS
Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 230 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 230 m/min
Drožlialaužis	VS
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Danga	padengtas
Kietlydinys	HB7140-2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas

Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui