

Garant**WNMG 060408, Rūšis: HB7140-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252064 HB7140-2
GTIN	4067263315414
Produktų klasė	21G

Aprašymas

WNMG 060408 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2
Drožlialaužis: VM
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	VM
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Danga	padengtas
Pagrindinis naudojimas	M

Kietlydinys	HB7140-2
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 060408
Tolerancija	M
Pastūma f	0,1 - 0,5 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui