


**Garant****CC. T 09T304, Rūšis: HB7140-2**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260058 HB7140-2
GTIN	4067263315490
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

CC. T 09T304 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2  
Drožlialaužis: VS  
Tolerancija: M  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 230 m/min

### Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnis apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T304
Danga	padengtas
Drožlialaužis	VS
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjūvio gylis a <sub>p</sub>	0,2 - 2,5 mm
Tolerancija	M
Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	HB7140-2
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo greitis v <sub>c</sub> pagrindiniam naudojimui	70 - 230 m/min
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui