

Garant**WNMG 080408, Rūšis: HB7140-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252070 HB7140-2
GTIN	4067263315438
Produktų klasė	21G

Aprašymas

WNMG 080408 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2
Drožlialaužis: VM
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Danga	padengtas
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	M

Pastūma f	0,1 - 0,5 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Kietlydinys	HB7140-2
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Drožlialaužis	VM
Tolerancija	M
Pjūvio gylis a _p	0,5 - 4 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui