


**Garant****CC. T 060202, Rūšis: HB7140-2**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260050 HB7140-2
GTIN	4067263315469
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

CC. T 060202 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2

Drožlialaužis: VS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Pastūma f: 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 230 m/min

### Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Ašmenys	HM
Tolerancija	M
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kampo spindulys	0,2 mm

Kietlydinys	HB7140-2
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060202
Danga	padengtas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Drožlialaužis	VS
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 230 m/min
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui