

Garant**WNMG 080412, Rūšis: HB7140-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252210 HB7140-2
GTIN	4067263315452
Produktų klasė	21G

Aprašymas

WNMG 080412 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2
Drožlialaužis: VG
Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 6 mm
Pastūma f : 0,25 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 170 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 170 m/min
Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Danga	padengtas
Pjūvio gylis a_p	1,5 - 6 mm
Kampo spindulys	1,2 mm
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB7140-2

Drožialaužis	VG
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui