

Garant**WNMG 080412, Rūšis: HB7140-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252072 HB7140-2
GTIN	4067263315445
Produktų klasė	21G

Aprašymas

WNMG 080412 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2
Drožlialaužis: VM
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	VM
Pagrindinis naudojimas	M
Pastūma f	0,1 - 0,5 mm/aps,
Kampo spindulys	1,2 mm
Danga	padengtas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7140-2
Ašmenys	HM
Tolerancija	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080412
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui