

Garant**CC. T 09T302, Rūšis: HB7140-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260056 HB7140-2
GTIN	4067263315483
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CC. T 09T302 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2
Drožlialaužis: VS
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2,5 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 230 m/min

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 230 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T302
Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	HB7140-2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Kampo spindulys	0,2 mm
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Danga	padengtas
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Drožliaraužis	VS
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui