


Garant**WNMG 080404, Rūšis: HB7140-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252068 HB7140-2
GTIN	4067263315421
Produktų klasė	21G

Aprašymas

WNMG 080404 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2
Drožlialaužis: VM
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Danga	padengtas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Drožlialaužis	VM
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404
Tolerancija	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min

Pagrindinis naudojimas	M
Pastūma f	0,1 - 0,5 mm/aps,
Pjūvio gylis a _p	0,5 - 4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7140-2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui