


**Garant****CC.T 060204, Rūšis: HB7140-2**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260052 HB7140-2
GTIN	4067263315476
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

CC.T 060204 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2

Drožlialaužis: VS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 230 m/min

### Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB7140-2
Danga	padengtas
Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,
Tolerancija	M
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT060204
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 230 m/min

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	VS
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui