

Garant**CC.T 120404, Rūšis: HB7140-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260064 HB7140-2
GTIN	4067263315513
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CC.T 120404 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2

Drožlialaužis: VS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 230 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 230 m/min
Tolerancija	M
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7140-2
Drožlialaužis	VS
Pagrindinis naudojimas	M

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Danga	padengtas
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,4 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 120404
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui