

**Garant**
**CCMT 09T308, Rūšis: HB7140-2**


### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260060 HB7140-2
GTIN	4067263315506
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

CCMT 09T308 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2  
 Drožlialaužis: VS  
 Tolerancija: M  
 Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
 Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,  
 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 230 m/min

### Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 230 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	VS
Tolerancija	M

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T308
Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	HB7140-2
Danga	padengtas
Pjūvio gylis a <sub>p</sub>	0,2 - 2,5 mm
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui