

Garant**CC. T 060202, Rūšis: HB7140-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260140 HB7140-2
GTIN	4067263315537
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 4 mm
Kampo spindulys	0,2 mm
Tolerancija	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060202
Pagrindinis naudojimas	M
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Kietlydinys	HB7140-2
Danga	padengtas

Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Ašmenys	HM
Drožialaužis	VM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui