

**Garant****CCMT 120408, Rūšis: HB7140-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260066 HB7140-2
GTIN	4067263315520
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

CCMT 120408 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2

Drožlialaužis: VS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Pastūma f: 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 230 m/min**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 230 m/min
Drožlialaužis	VS
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Ašmenys	HM

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Danga	padengtas
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 120408
Kietlydinys	HB7140-2
Pagrindinis naudojimas	M
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui