

**Garant****CC. T 09T304, Rūšis: HB7140-2**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	260150 HB7140-2
GTIN	4067263315568
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

CC. T 09T304 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2  
Drožlialaužis: VM  
Tolerancija: M  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

## Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T304
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Kietlydinys	HB7140-2
Danga	padengtas
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 4 mm

Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	VM
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Tolerancija	M
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui