

Garant**CC. T 09T308, Rūšis: HB7140-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260152 HB7140-2
GTIN	4067263315575
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CC. T 09T308 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2
Drožlialaužis: VM
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 4 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Tolerancija	M
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T308
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Drožlialaužis	VM

Danga	padengtas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 4 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	HB7140-2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui