

**Garant****CC. T 060204, Rūšis: HB7140-2**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260142 HB7140-2
GTIN	4067263315544
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

CC. T 060204 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2  
Drožlialaužis: VM  
Tolerancija: M  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

### Techninis aprašymas

Danga	padengtas
Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	HB7140-2
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Tolerancija	M
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min

Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 4 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CC. T 060202
Drožlialaužis	VM
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusias apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pagrindinis naudojimas	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui