

**Garant****CC. T 09T302, Rūšis: HB7140-2**

## Užsakymo data

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 260148 HB7140-2 |
| GTIN             | 4067263315551   |
| Produktų klasė   | 21G             |

## Aprašymas

CC. T 09T302 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2  
Drožlialaužis: VM  
Tolerancija: M  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

## Techninis aprašymas

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Pjovimo sąlygos                               | dažnai pertraukiamas        |
| Tolerancija                                   | M                           |
| Ašmenys                                       | HM                          |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka          | Pusiau glotnasis apdirbimas |
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 60 - 200 m/min              |
| Kampo spindulys                               | 0,2 mm                      |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Pagrindinis naudojimas                 | M                               |
| Pastūma f                              | 0,1 - 0,4 mm/aps,               |
| Pjūvio gylis a <sub>p</sub>            | 0,2 - 4 mm                      |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius     | 2                               |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMT09T302                      |
| Kietlydinys                            | HB7140-2                        |
| Drožlialaužis                          | VM                              |
| Danga                                  | padengtas                       |
| Produkto rūšis                         | keičiamosios plokštelės tekimui |