

Garant**CC. T 120404, Rūšis: HB7140-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260158 HB7140-2
GTIN	4067263315582
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CC. T 120404 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 4 mm

Pastūma f: 0,1 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Tolerancija	M

Danga	padengtas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Kietlydinys	HB7140-2
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 120404
Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	VM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pagrindinis naudojimas	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui