

Garant**DC.T 11T308, Rūšis: HB7140-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260361 HB7140-2
GTIN	4067263315643
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DC.T 11T308 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2

Drožlialaužis: VS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 230 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT11T308
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Tolerancija	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas

Kietlydinys	HB7140-2
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 230 m/min
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Drožlialaužis	VS
Ašmenys	HM
Danga	padengtas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pagrindinis naudojimas	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui