

Garant**DC.T 070202, Rūšis: HB7140-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260449 HB7140-2
GTIN	4067263315650
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB7140-2
Drožlialaužis	VM
Danga	padengtas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Tolerancija	M
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT070202
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min

Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,2 mm
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui