

**Garant****DC. T 11T302, Rūšis: HB7140-2**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260356 HB7140-2
GTIN	4067263315629
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

DC. T 11T302 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2  
Drožlialaužis: VS  
Tolerancija: M  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 230 m/min

### Techninis aprašymas

Tolerancija	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Danga	padengtas
Drožlialaužis	VS
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT11T302

Kampo spindulys	0,2 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 230 m/min
Kietlydinys	HB7140-2
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui