

Garant**DC.T 11T304, Rūšis: HB7140-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260359 HB7140-2
GTIN	4067263315636
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DC.T 11T304 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2

Drožlialaužis: VS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 230 m/min**Techninis aprašymas**

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Danga	padengtas
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 230 m/min
Kietlydinys	HB7140-2
Drožlialaužis	VS
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT11T304
Kampo spindulys	0,4 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui