

Garant**DC.T 070204, Rūšis: HB7140-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260353 HB7140-2
GTIN	4067263315612
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DC.T 070204 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2

Drožlialaužis: VS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 230 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 230 m/min
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Drožlialaužis	VS
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas

Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7140-2
Tolerancija	M
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pagrindinis naudojimas	M
Danga	be dangos
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT070204-
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui