

Garant**DC.T 070202, Rūšis: HB7140-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260351 HB7140-2
GTIN	4067263315605
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DC.T 070202 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2
Drožlialaužis: VS
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 230 m/min

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Danga	padengtas
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Tolerancija	M
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT070202

Kampo spindulys	0,2 mm
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 230 m/min
Drožlialaužis	VS
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Kietlydinys	HB7140-2
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui