

Garant**DC.T 070204, Rūšis: HB7140-2**

Užsakymo data

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 260452 HB7140-2 |
| GTIN | 4067263315667 |
| Produktų klasė | 21G |

Aprašymas

DC.T 070204 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

Techninis aprašymas

| | |
|--|----------------------|
| Pjovimo sąlygos | dažnai pertraukiamas |
| Danga | padengtas |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DCMT070204 |
| Pjūvio gylis a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Ašmenys | HM |
| Kampo spindulys | 0,4 mm |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiaus glotnūs apdirbimas |
| Tolerancija | M |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 60 - 200 m/min |
| Kietlydinys | HB7140-2 |
| Pastūma f | 0,1 - 0,4 mm/aps, |
| Pagrindinis naudojimas | M |
| Drožlialaužis | VM |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |