

Garant**DC.T 11T308, Rūšis: HB7140-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260464 HB7140-2
GTIN	4067263315810
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DC.T 11T308 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusis apdirbimas
Kietlydinys	HB7140-2

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT11T308
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Tolerancija	M
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Danga	padengtas
Drožlialaužis	VM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui