

Garant**DC.T 11T304, Rūšis: HB7140-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260462 HB7140-2
GTIN	4067263315803
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DC.T 11T304 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB7140-2
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT11T304
Drožlialaužis	VM

Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Danga	padengtas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Tolerancija	M
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui