


Garant**SCMT 09T308, Rūšis: HB7140-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260744 HB7140-2
GTIN	4067263315834
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SCMT 09T308 HB7140-2 Kampo spindulys: 0,8 mm
Kietlydinys: HB7140-2
Drožlialaužis: VS
Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 230 m/min

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 09T308
Pagrindinis naudojimas	M
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Drožlialaužis	VS
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Kampo spindulys	0,8 mm
Danga	padengtas
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 230 m/min
Kietlydinys	HB7140-2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui