


**Garant****SCMT 120404, Rūšis: HB7140-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260748 HB7140-2
GTIN	4067263315841
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

SCMT 120404 HB7140-2 Kampo spindulys: 0,4 mm  
Kietlydinys: HB7140-2  
Drožlialaužis: VS  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 230 m/min

**Techninis aprašymas**

Kietlydinys	HB7140-2
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 120404
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pagrindinis naudojimas	M

Drožlialaužis	VS
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Danga	padengtas
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 230 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui