

Garant
HM grąžtas su viena pjovimo briauna Bendras ilgis L 1000 mm, TiAlN, Ø: 4-Xmm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	124010 4-X
GTIN	4067263329398
Produktų klasė	10D

Aprašymas
Modelis:

Vienbriaunis gręžtuvas su tiesiais grioveliais, standartiškai skirtas gręžimo gyliui iki 1000 mm, pagal užsakymą net iki 6000 mm. Universalios formos grąžto galvutė leidžia saugiai dirbti su įvairiomis medžiagomis.

Pastaba:

Norint patikimai naudoti giluminius gręžtuvus, reikia bent 4 x D kiaurymės, padarytos su pagalbinės kiaurymės grąžtu Nr. 122736 arba Nr. 123885, aliuminiui reikia 231605 didesnio skersmens kiaurymės su pagalbinės kiaurymės grąžtu Nr. 122606. Giliosioms kiaurymėms > 50 x D įrankis turi būti prilaikomas su rėmeliu 50 x D intervalais. Nurodytas L/D santykis atitinka mažiausią pasiekiamą gręžimo gylį naudojant atitinkamą giliųjų kiaurymių grąžtą. Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$. Rekomenduojamas aušinimo skysčio slėgis > 40 bar.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Koto Ø D _s	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Nominalusis Ø D _c	4 mm
Bendras ilgis L	1000 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	940 mm
Ø ribos	4 - 4,99 mm
Danga	TiAlN

Ašmenys	HM
Kotas	DIN 6535 HB
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 40 bar
Reikia pagalbinės kiaurymės grąžto	taip, kreipiamasis grąžtas
Pusiau standartinis	taip

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	250 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	200 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	70 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	50 m/min	P
Ketus	tinka	80 m/min	K
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		