

**Garant****SC. T 09T304, Rūšis: HB7140-2**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	260762 HB7140-2
GTIN	4067263314868
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

SC. T 09T304 HB7140-2 Kampo spindulys: 0,4 mm

Kietlydinys: HB7140-2

Drožialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f: 0,1 - 0,4 mm/aps,

## Techninis aprašymas

Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Kietlydinys	HB7140-2
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Tolerancija	M
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas

Drožialaužis	VM
Kampo spindulys	0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Danga	padengtas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 09T304
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui