

Garant**SC.T 120404, Rūšis: HB7140-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260765 HB7140-2
GTIN	4067263314882
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SC.T 120404 HB7140-2 Kampo spindulys: 0,4 mm

Kietlydinys: HB7140-2

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f: 0,1 - 0,4 mm/aps,

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Danga	padengtas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Kietlydinys	HB7140-2

Drožlialaužis	VM
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Ašmenys	HM
Tolerancija	M
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 120404
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui