

Garant**SCMT 09T308, Rūšis: HB7140-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260763 HB7140-2
GTIN	4067263314875
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SCMT 09T308 HB7140-2 Kampo spindulys: 0,8 mm

Kietlydinys: HB7140-2

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Drožlialaužis	VM
Danga	padengtas
Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm

Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Kietlydinys	HB7140-2
Tolerancija	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 09T308
Kampo spindulys	0,8 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui