

Garant**TCMT 16T308, Rūšis: HB7140-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260958 HB7140-2
GTIN	4067263329640
Produktų klasė	21G

Aprašymas

TCMT 16T308 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2

Drožialaužis: VS

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 230 m/min**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 230 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Danga	padengtas
Kietlydinys	HB7140-2
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 16T308
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm

Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Drožlialaužis	VS
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui