

Garant**TCMT 16T304, Rūšis: HB7140-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260956 HB7140-2
GTIN	4067263329633
Produktų klasė	21G

Aprašymas

TCMT 16T304 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2

Drožialaužis: VS

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 230 m/min**Techninis aprašymas**

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 16T304
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Ašmenys	HM
Danga	padengtas
Pagrindinis naudojimas	M

Drožlialaužis	VS
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 230 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7140-2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui